



Schmutzsieb: 0.5 mm Maschenweite

Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
Wasserlaufzeit W45: 7 s voreingestellt (mit Touch 1 - 30 s einstellbar)
Dauer-Ein-Laufzeit: 2 min voreingestellt (mit Funktionstaste 0,5 - 20 min einstellbar)
Hygienespülung-Laufzeit: mit Funktionstaste 3 s - 20 min einstellbar; 2 min (fixiert)
Kurz-Aus: 2 min (fixiert)
Normen: DIN EN 200; CE