

LipuJet-S-RD Ausbaustufe 1

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Transport- und montagefreundliche Einbringung in Einzelteilen
- Direktentleerung ohne Geruchsbildung
- Geruchsdichte Abdeckung
- Optimales Einbringmaß
- Geringes Gewicht


- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Bedienseite: rechts/links
- Entleerungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Absaug- und Entleerungssumpf mit Grundablassmuffe R 1½"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
 - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
 - Durchmesser: 500 mm bei NS 7 – 20



Technische Daten zum Artikel 7510.62.00

Nenngröße	Nennweite	Inhalt				Gewicht	
		Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	Leer	Gefüllt	Schwerstes Einzelteil
		[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]	[kg]
NS 10	DN 150	1000	400	2250	351	2598	128

Abmessungen



dargestellt:
NS 7, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Schauglas) zur
Mittelachse des Abscheiders spiegelbildlich
angeordnet.


* nicht im Lieferumfang enthalten

** Entlüftung:
NS 2-4: DN 70
NS 7-20: DN 100

Nenn- größe	Abmessungen										Z/Anzahl Segmente
	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
NS 10	1800	120	150	1600	1500	1950	2100	2270	160	1500	790/3



Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	Probenahmetopf DN 150 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 ■ In runder Ausführung ■ Gefällesprung: 70 mm ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 150 hinter Abscheideranlagen ■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle ■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877	■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S □ NS 5,5 – 10 ■ Stärkeabscheider FapuJet-S □ NS 2 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD □ NS 6 – 10	12,2	7300.09.20
	Probenahmetopf DN 150 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 ■ In runder Ausführung ■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen DN 150 hinter Abscheideranlagen ■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle ■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877	■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S □ NS 5,5 – 10 ■ Stärkeabscheider FapuJet-S □ NS 2 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD □ NS 6 – 10	11,3	7300.15.20
	Schauglas ■ Nennweite: DN 200 ■ Mit Scheibenwischer	■ Fettabscheider LipuJet-S-OB/OD/RB/RD	2,3	7602.00.26
	Fülleinheit ■ Freier Auslauf gemäß DIN 1988 Teil 4 ■ Zum Anschluss ans Trinkwassernetz ■ Mit Kugelhahn R 3/4"	■ Fettabscheider LipuJet-S-OB/OD/RB/RD	2,3	7602.00.25
	Fettschichtdicken-Messgerät ■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht ■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette ■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 3 m ■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %) ■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes ■ Mit beheiztem Sondenstab zur Erhöhung der Betriebssicherheit ■ Betriebsspannung: 230VAC/5 VA ■ Schutzklasse: IP 54 ■ Leistung: ca. 12 W	■ LipuJet-P □ Oval NS 1 – 10 □ Rund NS 2 – 20 ■ LipuJet-S □ Oval NS 1 – 10 □ Rund NS 2 – 20 ■ LipuSmart-P □ Oval NS 1 – 10	2,8	3300.11.50

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7510.62.00>