

# LipuJet-P-SD Ausbaustufe 1

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Strukturelle Stabilität des Behälters mit hoher Standsicherheit
- Einfache Montage durch Stecksystem
- Einbringungsmöglichkeit in schwer zugängliche Aufstellungsräume durch 3-Teilung der Anlage
- Direktentleerung ohne Geruchsbildung
- Geringes Gewicht


- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit separatem Schlammfang
- Mit Entleerungsanschluss DN 50 und Storz-B-Kupplung R 2"
- Absaug- und Entleerungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser: 450 mm



## Technische Daten zum Artikel 3804.50.00

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht	
		Schlammfang [l]	Fettspeicher [l]	Gesamt [l]	Leer [kg]	Gefüllt [kg]
NS 4	DN 100	420	160	880	115	995

## Abmessungen



### Nenngröße

### Abmessungen

	L1 [mm]	L2 [mm]	A [mm]	B [mm]
NS 4	2070	2250	945	1115

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
<b>Probenahmetopf DN 100</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 nach Abscheideranlagen</li> <li>■ Material: PE</li> <li>■ In runder Bauform, mit           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitze am Ablauf</li> <li><input type="checkbox"/> Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 1 – 4</li> </ul> </li> <li>■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 0,5 – 1</li> </ul> </li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P</li> </ul>	10,2	3300.09.11	
<b>Zulauf-/Absperrschieber DN 100</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus PVC</li> <li>■ Beiderseits Spitzende Ø110 für muffenlose Rohrsysteme aus Gusseisen oder Kunststoff</li> <li>■ Gesamtmaße: 176 x 360 mm (L x H)</li> <li>■ Max. Druck: 0,5 bar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider aus Polyethylen</li> <li>■ Stärkeabscheider aus Polyethylen</li> <li>■ Vorbehälteranlagen Typ 2 und 4</li> <li>■ LipuMobil – Typ 0,5</li> </ul>	5,9	0175.31.87	
<b>Probenahmetopf DN 100</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 100 nach Abscheideranlagen</li> <li>■ Material: PE</li> <li>■ In runder Bauform, mit           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitze am Ablauf</li> <li><input type="checkbox"/> Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 1 – 4</li> </ul> </li> <li>■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 0,5 – 1</li> </ul> </li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P</li> </ul>	10,2	3300.10.11	
<b>Fülleinheit</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einbau vor den Abscheider</li> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ Bestehend aus           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rohrstutzen DN 100</li> <li><input type="checkbox"/> Länge: 300 mm</li> <li><input type="checkbox"/> Fülleinheit (DVGW/KIWA Zulassung) mit angeschweißtem Geruchsverschluss und Schrägsitzventil R ¾"</li> </ul> </li> <li>■ Druckminderer mit integrierten Schmutzfängern</li> <li>■ 1 Rohrverbinde DN 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LipuJet-P-SB/SD</li> </ul>	7,0	0153.06.76	
<b>Zulauf-/Absperrschieber DN 100</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus PVC</li> <li>■ Beiderseits Steckmuffe 110 mm mit Lipendichtring</li> <li>■ Gesamtmaße: 176 x 330 mm (L x H)</li> <li>■ Max. Druck: 0,5 bar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abwasserhebeanlagen</li> <li>■ Fettabscheider aus Polyethylen</li> <li>■ Stärkeabscheider aus Polyethylen</li> <li>■ Vorbehälteranlagen Typ 2 und 4</li> <li>■ LipuMobil-P – Typ 0,5</li> </ul>	3,1	1	0175.13.84
<b>Anschlusskasten</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Entsorgungsanschluss DN 80</li> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Ausführung "Aufputz"</li> <li>■ Türanschlag           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wahlweise rechts oder links</li> <li><input type="checkbox"/> Tür abschließbar</li> </ul> </li> <li>■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 370 x 330 x 250 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> LipuMax-P-D/DM/DA</li> <li><input type="checkbox"/> LipuJet-P-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP</li> <li><input type="checkbox"/> LipuJet-S-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP</li> </ul> </li> <li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA</li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P</li> <li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li> </ul>	10,4	7601.80.22	

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
<b>Unterputzrahmen</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li><li>■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 421 x 381 x 25 mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Anschlusskasten</li><li><input type="checkbox"/> 7601.80.22</li><li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li></ul>	1,0		7601.80.23

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3804.50.00>